


Van khí nén dạng cơ SO-3-PK-3-B

Số bộ phận: 10403

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 mở đơn ổn định
Kiểu vận hành	cơ khí
Lưu lượng định mức thông thường	60 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	1.8 mm
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	6 N
trọng lượng sản phẩm	7 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Vật liệu vỏ	Đồng thau POM