


Bộ chèn giác hút OASI-10

Số bộ phận: 1048645

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|---|
| Áp suất vận hành | 0 bar...0.95 bar |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-A1-L |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ xung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 0.1 g |
| Kiểu gắn | có thể cắm được |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu chèn hút | PE |
| Khả năng phát xung | 0 bar |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |