

Điện trở đầu cuối CACR-S-B12G5-220-PB

Số bộ phận: 1072128

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...5 V
mức độ ô nhiễm	3
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	11.6 g
Cổng nối điện	4 chân M12x1 Phích cắm thẳng
Mã hóa giắc cắm	B
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	TPE-U (PU)
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau mạ vàng