


Van khí nén dạng con lăn R/O-3-PK-3

Số bộ phận: 10748

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Van 3/2 một coil, đóng/mở
Kiểu vận hành	cơ khí
Lưu lượng định mức thông thường	80 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Để pít tông
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-::-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt ở vị trí ban đầu đóng	10 N
Lực kích hoạt ở vị trí ban đầu mở	15 N
trọng lượng sản phẩm	18 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	POM