

Khớp nối SGA-M12X1,25

Số bộ phận: 10767

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M12x1,25
độ lệch xuyên tâm +/-	5 mm
Bộ bù góc +/-	120 deg
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cổng nối ren	Ren ngoài M12x1,25
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	222 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	Thép mạ kẽm
Chất liệu của đầu có khớp nối	Thép mạ kẽm
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo, mạ kẽm