



Van khí J-3-PK-3

Số bộ phận: 10772

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 lưỡng ổn định
Lưu lượng định mức thông thường	100 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	-0.9 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt pít tông
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Thời gian chuyển đổi lúc	7 ms
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	75 g
Kiểu gắn	tùy ý: trên tấm kết nối trên khung lắp với lỗ xuyên
Kết nối không khí điều khiển phụ 12	PK-3
Kết nối không khí điều khiển phụ 14	PK-3
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 4	PK-3
Cổng nối khí nén 5	PK-3
Vật liệu tấm kết nối	Đồng thau PPS gia cố
Vật liệu cửa phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhựa Kém đúc áp lực