


# Khớp thẳng EAMM-A-D19-42A

Số bộ phận: 1087642

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị            |
|--------------------------------|--------------------|
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì             |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C     |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %           |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C     |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 1.1 Nm             |
| trọng lượng sản phẩm           | 130 g              |
| Bộ truyền động mã giao diện    | D19A               |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 42A                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS      |