


Khớp nối EAMK-A-R38-38A

Số bộ phận: 1133398

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	180 g
Bộ truyền động mã giao diện	R38
Mã giao diện khớp nối	38A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS