

Giảm chấn DYEF-S-M16-Y1

Số bộ phận: 1153023

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | M16 |
| Hành trình | 1.3 mm |
| Đệm | vòng/tấm giảm chấn đàn hồi ở cả hai bên không có cữ chặn cố định kim loại |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Phát hiện vị trí | không có |
| Tốc độ tác động tối đa | 0.8 m/s |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| Chiều dài đệm | 1.3 mm |
| Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình | 0.55 J |
| trọng lượng sản phẩm | 40 g |
| Kiểu gắn | với đai ốc khóa |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu vỏ | thép hợp kim cao |