

Đế tiết lưu GRO-ZP-3-ISO

Số bộ phận: 119674

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Áp suất vận hành	0 bar...16 bar
Lưu lượng định mức thông thường	1500 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Kiểu gắn	với lỗ xuyên