

Đầu nối gai dạng vách ngăn SCN-PK-3

Số bộ phận: 11972

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	1.9 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm