

# Giảm âm AMTE-M-H-G14

Số bộ phận: 1206623

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	20
Áp suất vận hành	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	1000 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	95 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	9.5 g
Cổng nối khí nén	G1/4
Vật liệu bộ giảm chấn	Đồng đỏ
Vật liệu ngỗng vận vít	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS