

Khớp song song EAMM-U-145-S62-140A-288

Số bộ phận: 1219440

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	145
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	4000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	2270 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	2 Nm
Mô-men xoắn có thể truyền	50 Nm
trọng lượng sản phẩm	15030 g
Bộ truyền động mã giao diện	S62
Mã giao diện Động cơ trong	140A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS