

Khớp nối EAMC-40-66-15-19

Số bộ phận: 123844

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|------------------------|
| Đường kính ghi 1 | 15 mm |
| Đường kính giá lắp 2 | 19 mm |
| Kích thước | 40 |
| Chiều dài danh nghĩa | 66 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số vòng quay tối đa | 6500 rpm |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...60 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 42.3 kgmm ² |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 21 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 139 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |