


Đế van VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Số bộ phận: 1247978

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước lưới | 12 mm |
| Số lượng tối đa vị trí van | 10 |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 0.6 Nm |
| Mô-men xoắn siết tối đa gắn tường | 5 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 834 g |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/4 |
| Cổng nối khí nén 3 | G1/4 |
| Cổng nối khí nén 5 | G1/4 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu dải đầu nối | Hợp kim nhôm rèn |