

Đầu nối ren khí dạng L NPQP-L-R38-Q12-FD-P10

Số bộ phận: 133059

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	6.9 mm
Thiết kế	Hình chữ L
Kích cỡ gói	10
Cấu trúc xây dựng	Nguyên tắc đẩy-kéo
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	18 g
Kiểu gắn	Ổ cắm lục giác ngoài SW22
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PP
Đoạn kẹp ống vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao