

# Đầu nối khí NPQP-H-Q4-E-FD

Số bộ phận: 133100

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	2.3 mm
Thiết kế	Vách ngăn
Kích cỡ gói	1
Cấu trúc xây dựng	Nguyên tắc đẩy-kéo
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	7.2 g
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PP
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim không gỉ
Đoạn kẹp ống vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao