

Đầu nối khí dạng L NPQP-L-Q6-E-FD

Số bộ phận: 133172

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--------------------------------------|
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Chiều rộng định mức | 5 mm |
| Thiết kế | Hình chữ L |
| Kích cỡ gói | 1 |
| Cấu trúc xây dựng | Nguyên tắc đẩy-kéo |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.95 bar...10 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 6 g |
| Cổng nối khí nén 1 | đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm |
| Cổng nối khí nén 2 | đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | PP |
| Đoạn kẹp ống vật liệu | thép không gỉ hợp kim cao |