


Điện trở xả CACR-KL2-33-W2400

Số bộ phận: 1336619

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	600
Vị trí lắp đặt	đối lưu tự do dọc
Năng lượng xung điện trở xả ở 380 V	21600 Ws
Năng lượng xung điện trở phanh ở 780 V	21600 Ws
Hiệu suất ở 35% ED và 20 °C	3600 W
Công suất điện trở phanh định mức	1440 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 380 V	1440 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 780 V	1440 W
Giá trị điện trở	33 Ohm
Giấy phép	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	8000 g
Kiểu gắn	tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS