

# Đầu nối cho bộ kẹp EAMH-60-9-C18.1-P

Số bộ phận: 1354098

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kích thước                     | 60                    |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                |
| Số vòng quay tối đa            | 6000 rpm              |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L        |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C        |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C        |
| Mô men quán tính khối lượng    | 1.5 kgmm <sup>2</sup> |
| trọng lượng sản phẩm           | 39 g                  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS         |