


Đế van VABM-C8-12E-G14-20-M1-L

Số bộ phận: 1361875

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưỡi	12 mm
Số lượng tối đa vị trí van	20
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.6 Nm
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	5 Nm
trọng lượng sản phẩm	1296 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn