

# Đầu nối nhiều ống KM-22-B

Số bộ phận: 13694

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4 mm
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kết nối tối đa	22
Cổng nối khí nén	đối với ống mềm bên ngoài Ø 3 mm đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS