


Giác hút chân không VAS-75-1/4-PUR-B

Số bộ phận: 1396096

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	3.5 mm
Chiều rộng định mức	4 mm
đường kính cốc hút	75 mm
Thể tích cốc hút	18.3 cm ³
Đường kính hút hiệu quả	67.4 mm
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	250 N
trọng lượng sản phẩm	77 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	G1/4
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu công nghệ vận vít	Kém đúc áp lực
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NGUYÊN CHẤT