


Đầu nối gai CRCN-1/4-PK-6

Số bộ phận: 13973

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chiều rộng định mức | 5.3 mm |
| Loại đệm kín trên ngông vận vít | Vòng đệm |
| Kích cỡ gói | 1 |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...10 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 16.5 g |
| Cổng nối khí nén 1 | Ren ngoài G1/4 |
| Cổng nối khí nén 2 | đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | thép hợp kim cao không gỉ |
| Vật liệu vòng bít ren | PA gia cố TPE-U (PU) |