


Bộ chia khí PMBL-90-HP3

Số bộ phận: 1401366

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|--|
| Kích thước | 90 |
| Chiều rộng danh nghĩa DN | 36 |
| Dòng | L |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Cấu trúc xây dựng | Mô-đun rẽ nhánh |
| Áp suất vận hành | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo Chỉ thị thiết bị áp suất của EU |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo Quy định về thiết bị áp suất của Vương quốc Anh |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 °C...60 °C |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ trung bình | 5 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 2000 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm rèn |