

Giắc cắm MSSD-E

Số bộ phận: 14098

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|---|
| Kiểu gắn | trên van điện từ với vít trung tâm M3 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| trọng lượng sản phẩm | 8 g |
| Cổng nối điện 1 | Ổ cắm góc, thiết kế vuông, 3 chân, dạng C |
| Cổng nối điện 2 | Đầu kẹp vít |
| Dải điện áp hoạt động DC | 0 V...300 V |
| Dải điện áp hoạt động AC | 0 V...250 V |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C | 6 A |
| Bộ kết nối cáp | Pg7 |
| Đường kính cáp | 6 mm...8 mm |
| Tiết diện cổng nối | 0.75 mm ² |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...90 °C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| mức độ ô nhiễm | 3 |
| Vật liệu vỏ | PA gia cố |
| nhà màu | màu đen |
| Vật liệu của phớt | NBR |