

# Khớp song song EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

Số bộ phận: 1435249

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	60
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	6000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	26.7 kgmm <sup>2</sup>
mô-men xoắn truyền động không tải	0.07 Nm
Mô-men xoắn có thể truyền	3 Nm
trọng lượng sản phẩm	1190 g
Bộ truyền động mã giao diện	D40B
Mã giao diện Động cơ trong	67A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS