

Khớp nối EAMC-40-66-10-12

Số bộ phận: 1452794

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	10 mm
Đường kính giá lắp 2	12 mm
Kích thước	40
Chiều dài danh nghĩa	66 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	6500 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	42.3 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	21 Nm
trọng lượng sản phẩm	139 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS