


# Giác hút chân không VAS-10-M5-PUR-B

Số bộ phận: 1469698

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	1.1 mm
Chiều rộng định mức	2 mm
đường kính cốc hút	10 mm
Thể tích cốc hút	0.12 cm <sup>3</sup>
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	4 N
trọng lượng sản phẩm	4 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M5
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu công nghệ vật	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NGUYÊN CHẤT