

# Khớp nối EAMC-56-58-19-24

Số bộ phận: 1485674

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	19 mm
Đường kính giá lắp 2	24 mm
Kích thước	56
Chiều dài danh nghĩa	58 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	5500 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	128 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	60 Nm
trọng lượng sản phẩm	277 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS