

Khớp nối EAMC-67-62-24-32

Số bộ phận: 1485796

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	24 mm
Đường kính giá lắp 2	32 mm
Kích thước	67
Chiều dài danh nghĩa	62 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	4500 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	280 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	143 Nm
trọng lượng sản phẩm	428 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS