

# Cáp lập trình NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

Số bộ phận: 1501332

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tên cáp	không giá biến báo
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cổng nối điện 1	Giắc cắm thẳng, USB 2.0 loại A, 4 cực
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	USB 2.0 loại B
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	4
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	4
Cổng nối điện 2	Phích cắm thẳng, USB 2.0 loại B, 4 cực
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, thiết kế	góc
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	USB 2.0 Loại A
Cổng nối điện 2, số cực/dây	4
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	4
Chiều dài cáp	1.8 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn