


Mô đun kẹp EV-32-5

Số bộ phận: 150685

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	5 mm
Bề mặt kẹp	Ø 32
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ
Áp suất vận hành	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	34 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén	M3
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Màng vật liệu	TPE-U (PU)