

Van tiết lưu một chiều GRLA-3/8-NPT-B

Số bộ phận: 151555

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chức năng van | Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả |
| Cổng nối khí nén 1 | 3/8 NPT |
| Cổng nối khí nén 2 | 3/8 NPT |
| Phần tử điều chỉnh | Vít có rãnh |
| Kiểu gắn | vặn được |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0.3 bar...10 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | -10 °C...60 °C |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu vít rỗng | Hợp kim nhôm rèn |
| Vít điều chỉnh vật liệu | Đồng thau |
| Vật liệu đai ốc | Hợp kim nhôm rèn |
| Vật liệu cổng nối xoay | Kém đúc áp lực |