


# Van tiết lưu một chiều GRLA-1/2-NPT-B

Số bộ phận: 151559

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Cổng nối khí nén 1	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/2 NPT
Phần tử điều chỉnh	Vít có rãnh
Kiểu gắn	vặn được
Áp suất vận hành	0.3 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu đai ốc	Hợp kim nhôm rèn