


Van tiết lưu một chiều GRLA-10-UNF-B

Số bộ phận: 151572

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Cổng nối khí nén 1	10-32 UNF-2B
Cổng nối khí nén 2	10-32 UNF-2A
Phần tử điều chỉnh	Vít có rãnh
Kiểu gắn	vặn được
Áp suất vận hành	0.2 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Chiều rộng định mức	2 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS