


Trục truyền động DGO-1^{1/4} - -PPV-A-B

Số bộ phận: 15230

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hành trình | 0,04 in...157 in |
| Ø pít tông | 1 " " |
| Đệm | Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được |
| Dẫn hướng | Thanh dẫn hướng trượt |
| Nguyên tắc Takeaway | khóa lực (Nam châm) |
| Áp suất vận hành | 1.5 bar...7 bar |
| Nguyên tắc vận hành | tác động kép |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C |
| Chiều dài đệm | 19 mm |
| Cổng nối khí nén | 1/8 NPT |