


Trục truyền động DGO-1 1/4"" - -PPV-A-B

Số bộ phận: 15231

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	0,04 in...157 in
Ø pít tông	1 1/4 " "
Đệm	Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Nguyên tắc Takeaway	khóa lực (Nam châm)
Áp suất vận hành	1.4 bar...7 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Chiều dài đệm	20 mm
Cổng nối khí nén	1/8 NPT