

Gá chữ U LSNG-160

Số bộ phận: 152599

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	160
Dựa trên tiêu chuẩn	VDMA 24562
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	6001 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Gang dẻo
Vật liệu ổ trục khớp nối	Thép PTFE