

Giác hút chân không VAS-125-3/8-NBR

Số bộ phận: 152605

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	7 mm
đường kính cốc hút	125 mm
Đường kính hút hiệu quả	105 mm
Vị trí kết nối	bên trên
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực kéo bật ở chân không 70%	606 N
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	606 N
Ren gắn	G3/8
Đồ gắn cổng nối	G3/8
Giác hút chân không	G3/8
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	70 +/- 5
Vật liệu công nghệ đúc	Kém đúc áp lực
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NBR