

# Bộ xả WA-2

Số bộ phận: 152810

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	cơ khí
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Nút ghi đè	quét
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Cấu trúc xây dựng	hoàn toàn tự động về mặt cơ học bên ngoài
Kích thước đo	Mức nạp
Chức năng van	2/2 mở đơn ổn định
Áp suất vận hành	1.5 bar...14 bar
Môi chất vận hành	Nước
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	92 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối thoát nước ngưng	PK-4
Cổng nối khí nén	M9
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn