

Van bi QH-QS-4

Số bộ phận: 153483

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	2/2 lưỡng ổn định
Cổng nối khí nén 1	QS-4
Cổng nối khí nén 2	QS-4
Kiểu vận hành	thủ công
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Lưu lượng định mức thông thường	148 l/min

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Áp suất vận hành	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nguyên lý bít	mềm
Cấu trúc xây dựng	Van bi
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	12 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS