

## Van bi QH-QS-4-1/8

Số bộ phận: 153486

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	2/2 lưỡng ổn định
Cổng nối khí nén 1	R1/8
Cổng nối khí nén 2	QS-4
Kiểu vận hành	thủ công
Kiểu gắn	vặn được
Lưu lượng định mức thông thường	235 l/min

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Áp suất vận hành	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nguyên lý bít	mềm
Cấu trúc xây dựng	Van bi
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	14 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS