

Khớp song song EAMM-U-86-D40-52B/C-102

Số bộ phận: 1537046

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kích thước | 86 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tỉ số truyền | 1:1 |
| Số vòng quay tối đa | 5000 rpm |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 175 kgmm ² |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.25 Nm |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 9.5 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 2520 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | D40B |
| Mã giao diện Động cơ trong | 52B 52C |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |