

# Đầu nối ren khí dạng T QSYLV-3/8-3/8-U

Số bộ phận: 153797

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị   |
|---|---|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn  |
| Chiều rộng định mức                             | 5.7 mm  |
| Loại đệm kín trên ngỗng vận vít                 | Lớp bọc   |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kỳ  |
| Thiết kế  | Hình chữ L, 2 lần, song song                                      |
| Kích cỡ gói                                     | 1   |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo  |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Phân loại hàng hải                              | xem chứng nhận  |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu   |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp  |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C  |
| Mô-men xoắn siết tối đa                         | 24 Nm   |
| Số lối ra                                       | 2   |
| Số lượng đường dây cung cấp                     | 1   |
| Kiểu gắn  | Vít rỗng có hình lục giác bên ngoài                               |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài 3/8 NPT   |
| Cổng nối khí nén 2                              | cho ống mềm bên ngoài Ø 3/8 "                                     |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit       | 14 °F...140 °F  |
| Màu vòng nhà                                    | xám   |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu vỏ                                     | PBT   |
| Vật liệu vòng nhà                               | POM   |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR   |
| Đoạn kẹp ống vật liệu                           | thép không gỉ hợp kim cao   |