

Gá từ cho sensor DASI-Q11-20/25-A-SL

Số bộ phận: 1568436

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20 25
Thiết kế	cho khe chữ T
cho Ø pit tổng	Ø20 Ø25
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Kiểu gắn	kẹp trong khe chữ T có chốt ren với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm