

Bộ gá DASI-Q11-25-A-KT

Số bộ phận: 1568461

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
cho Ø pít tông	Ø25
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	192 g
Kiểu gắn	vặn chặt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm