

Đồ gá mặt bích xy lanh SUA-63

Số bộ phận: 157325

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	63
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
trọng lượng sản phẩm	531 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gá	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu bu-lông	Thép mạ kẽm
Vật liệu măng xông	Thép lò xo
Vật liệu ổ trục	Nhựa
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo
Vật liệu trục	Thép có vỏ bảo vệ