

Khớp song song EAMM-U-60-S38-67A-91

Số bộ phận: 1577408

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kích thước | 60 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tỉ số truyền | 1:1 |
| Số vòng quay tối đa | 6000 rpm |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 26.7 kgmm ² |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.07 Nm |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 3 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 1110 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | S38 |
| Mã giao diện Động cơ trong | 67A |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |