

# Khớp song song EAMM-U-110-S95-80G-207

Số bộ phận: 1589544

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	110
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	5000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	799 kgmm <sup>2</sup>
mô-men xoắn truyền động không tải	0.3 Nm
Mô-men xoắn có thể truyền	25 Nm
trọng lượng sản phẩm	6940 g
Bộ truyền động mã giao diện	S95
Mã giao diện Động cơ trong	80G
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS